

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**BỆNH VIỆN DA LIỄU** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 312 /BVDL-KD  
V/v mời chào giá Thiết bị y tế

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 07 năm 2022

Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp Thiết bị Y tế

Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh (Theo phụ lục 1 Danh mục BHYT đính kèm). Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các tài liệu liên quan đến thiết bị gửi về Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng trước **16 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2022** để tổng hợp như sau:

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh của Đơn vị.
2. Giấy phép công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế của Đơn vị.
3. Báo giá Thiết bị cung cấp: Nêu đầy đủ thông tin tại Bảng thông tin chào giá thiết bị y tế (Theo phụ lục 2 Danh mục BHYT đính kèm).
4. Catalogue, cấu hình tính năng kỹ thuật, tài liệu chứng minh phân nhóm theo Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020, tài liệu công khai giá thiết bị y tế theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021.
5. Hợp đồng tương tự cung cấp thiết bị đơn vị đã ký trong thời gian 12 tháng gần đây kèm bảng photo có công chứng Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có).

Người tham dự chào giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và ký tên khi nộp bảng chào giá. Trong bảng chào giá phải ghi rõ thời gian hiệu lực của báo giá. Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín ở miệng bao để bảo mật và tạo khách quan trong việc mời chào giá. Bảng chào giá phải ghi rõ nội dung ngoài bì để tiện theo dõi.

Công ty chịu trách nhiệm về tính pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện kèm theo bảng báo giá.

Các tài liệu xin gửi về: Khoa Dược - Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng, số 91 Dũng Sĩ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KD

  
**GIÁM ĐỐC**  
**Kim Văn Hùng**

**Phụ lục 1**  
**DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ**

(Đính kèm thư mời chào giá số 312 /BVDL-KD, ngày 21 tháng 7 năm 2022)

STT	Tên Hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương
1	Kính hiển vi 2 mắt	Cái	02	<p>Kính hiển vi 2 mắt kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc Trong đó đã bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thị kính 10x, có chia độ Diop: 02 chiếc</li> <li>- Vật kính 4X/0.10: 01 chiếc</li> <li>- Vật kính 10X/0.25: 01 chiếc</li> <li>- Vật kính 40X/0.65: 01 chiếc</li> <li>- Vật kính 100X oil/1.25, soi dầu, có lò xo: 01 chiếc</li> <li>- Tụ quang: 01 chiếc</li> <li>- Bàn để mẫu: 01 chiếc</li> </ul>
2	Tủ an toàn sinh học cấp 2	Cái	01	<p>Cung cấp bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 thân tủ chính</li> <li>02 Đèn huỳnh quang</li> <li>- Chứng nhận thử nghiệm trước khi xuất xưởng</li> <li>- 3 chức năng bảo vệ sản phẩm/ vật mẫu, người sử dụng và môi trường.</li> <li>- Thiết bị đạt các tiêu chuẩn: EN12469</li> <li>- Chất lượng không khí: ISO 146441.1-Class3, JIS B9920 - Class 3; JIS BS5295 - Class 3</li> <li>- Màng lọc: EN-1822 (H14); IEST-RP-CC001.3; IEST-RP-CC007; IEST-RP-CC034.1</li> <li>- An toàn điện: IEC61010-1; EN-61010-1; UL-C-61010-1; CAN/ CSA22.2, No.61010-1</li> <li>- Tường bên bằng kính cường lực hấp thụ tia UV.</li> </ul>
3	Máy chuyển mô tự động	Cái	01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giỏ chứa Cassette được xoay nhẹ nhàng bên trong buồng tròn, mang lại khả năng trộn hiệu quả hơn so với cánh quạt</li> <li>- Hóa chất có thể được làm nóng trước lên đến 35 °C, giảm thiểu sự sốc mô và tạo điều kiện thuận lợi cho sự thâm nhập của hóa chất</li> <li>- Đo lường chất lượng alcohol cho phép bạn kéo dài tuổi thọ hóa chất và tiết kiệm chi phí đáng kể</li> <li>- Tự động quay vòng hóa chất kéo dài tuổi thọ của hóa chất bằng cách dùng hệ thống đã được chứng minh</li> <li>- Giao diện người dùng màn hình cảm ứng và phần mềm thông minh, trực quan</li> <li>- Dòng khí được hút xuống giảm thiểu người dùng tiếp xúc với hơi độc hại</li> <li>- Buồng xử lý với 3 mức làm đầy giúp giảm thời gian xử lý.</li> <li>- Bộ lọc bổ sung cung cấp khả năng nâng cao kiểm soát chất bay hơi</li> <li>- Kết nối USB để quản lý dữ liệu hiệu quả.</li> <li>- Buồng chứa sập dễ dàng tiếp cận và loại bỏ sập thải độc hại.</li> <li>- Bình hoá chất 5 lít có sẵn tiện lợi.</li> <li>- Chi cần nạp bình để đảm bảo hóa chất sử dụng cho 300-cassette</li> <li>- Giám sát chất lượng còn liên tục tiết kiệm hiệu suất đến 75%: Bằng cách đo trọng lượng riêng của alcohol đầu tiên trong mỗi lần chạy, máy theo dõi chất lượng của các hóa chất và luân chuyển chúng khi cần thiết. Điều này không xảy ra quá sớm tránh lãng phí hóa chất cũng không xảy ra quá muộn</li> </ul>

*Qu*

STT	Tên Hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương
				<p>làm ảnh hưởng đến chất lượng mô, dẫn đến tiết kiệm 75% hóa chất so với các hệ thống truyền thống</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Một loạt các báo cáo có sẵn để ghi nhật ký thông thường, đánh giá chất lượng, báo cáo theo luật định và giải quyết sự cố</li> <li>- Các báo cáo dễ dàng tải thông qua cổng USB</li> <li>- Tin nhắn có thể tự động gửi thông tin đến các hệ thống phòng thí nghiệm</li> <li>- Báo động từ xa đảm bảo mọi vấn đề được giải quyết ngay lập tức.</li> <li>- Tăng độ an toàn cho người dùng: Một quạt tự động kích hoạt hút hơi formaldehyde xa khỏi người sử dụng thông qua bộ lọc trung hoà ormaldehyde.</li> <li>- Không cần đổ các hoá chất độc hại: máy chấp nhận các hoá chất mới trong bình chứa của nhà cung cấp, tiết kiệm thời gian và an toàn khi không cần rót hoá chất. Chỉ cần đặt bình mới vào trong và chèn ống hút hoá chất vào.</li> <li>- Hệ thống luân chuyển paraffin tự động loại bỏ paraffin thải vào khay chứa dùng một lần để xử lý dễ dàng và tăng cường độ an toàn cho người dùng</li> <li>- Paraffin tự động chuyển vào khay chứa chất thải trong quá trình xử lý</li> <li>- Đơn giản chỉ cần lấy các khay chứa ra và bỏ đi</li> <li>- Không tách rời nắp ngăn chặn sự nhỏ giọt</li> <li>- Máy có pin dự phòng giúp giữ mẫu mô an toàn trong trường hợp bị cúp điện đột ngột</li> </ul>
4	Máy vùi mô	Cái	01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ánh sáng đèn LED điều chỉnh 5 cường độ ánh sáng theo nhu cầu cung cấp ánh sáng đồng đều cho mẫu .</li> <li>- Tất cả những điểm tiếp xúc với người dùng đều trơn phẳng và có lớp bảo vệ tạo cảm giác mát mẻ và thuận tiện tại khu vực làm việc. Những điểm chịu áp lực và tiếp xúc nhiệt được hạn chế.</li> <li>- Máy có khu vực vùi mô kèm bộ phận cắt gọt sáp Paratrimmer gắn trực tiếp vào khu vực làm việc, khi đó parafin thừa sẽ bị loại bỏ trong suốt quá trình làm việc mà không cần thêm thiết bị nào khác.</li> <li>- Máy có khu vực vùi trung tâm kết hợp bộ phận điều chỉnh paraffin phân phối liên tục</li> <li>- Có thể cài đặt chương trình nghỉ để tiết kiệm năng lượng</li> <li>- Màn hình cảm ứng nhanh chóng điều khiển nhiệt độ chính xác và thay đổi những thông số khác khi có nhu cầu</li> <li>- Thiết kế 2 phần riêng: phần vùi đúc và phần làm lạnh</li> <li>- Buồng chứa sáp chứa được 5 lít.</li> <li>- Phần làm lạnh chứa được 72 khuôn</li> <li>- Khu vực làm nóng có khu vực giữ mẫu riêng.</li> <li>- Máy có thiết kế chắc chắn gắn liền khu vực làm việc làm giảm tối thiểu các bộ phận di chuyển, giảm thiểu sự hao mòn và các yêu cầu bảo dưỡng đảm bảo khả năng hoạt động đáng tin cậy trong nhiều năm tiếp theo</li> </ul>
5	Máy nhuộm tiêu bản tự động	Cái	01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Màn hình màu cảm ứng, kích thước 12 inch.</li> <li>- Máy nhuộm gồm 2 tầng, loại nhuộm tròn có thể nạp liên tục nhiều giá mang tiêu bản cùng lúc</li> <li>- Công suất xử lý : tối đa 11 giờ đựng lam kính</li> <li>- Số tiêu bản/giá: 20 cái</li> <li>- Bể đựng hóa chất nhuộm 25 cái</li> </ul>

*U*

STT	Tên Hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bể chứa nước rửa: 5 cái</li> <li>- Tầng nhuộm mẫu: 2 tầng</li> <li>- Chương trình nhuộm: 50 chương trình</li> <li>- Có cổng truy suất dữ liệu qua USB</li> <li>- Có thể rút lại hoặc hủy bỏ bất kỳ giá mang tiêu bản nào đã nạp vào.</li> <li>- Có các chức năng kiểm tra chất lượng hóa chất. Màn hình hiển thị sự tiêu hao và lượng hóa chất.</li> <li>- Có thể đặt mật khẩu để bảo vệ chương trình nhuộm của mình</li> <li>- Có hệ thống hút khí độc với bộ lọc than hoặc có thể nối ống thoát ra ngoài, nhằm bảo vệ an toàn cho người sử dụng</li> </ul>
6	Máy cắt lạnh đa năng	Cái	01	Cấu hình: 01 máy chính; 01 giá mang dao dùng cho dao sử dụng 01 lần; 01 hộp dao dùng 1 lần; 01 khóa Allen 5 mm; 01 khóa Allen 6 mm; 01 ngàm kẹp mẫu đường kính 20 mm; 01 ngàm kẹp mẫu đường kính 40 mm
7	Hệ thống định lượng dị nguyên	Hệ thống	01	Chạy 10 test/lần ; Nguồn điện 230 VAC, 50 HZ, Cổng kết nối : VGA, Ethernet, USB, HDMI

*U*

**Phụ lục 2**  
**Mẫu Báo giá Thiết bị y tế**  
(Đính kèm thư mời chào giá số 312 /BVDL-KD, ngày 21 tháng 7 năm 2022)

Thông tin công ty.....

**BẢNG BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng**

Công ty ..... hân hạnh gửi đến Quý Bệnh viện bảng báo giá, cụ thể như sau:

STT	Phân nhóm TT14	Tên Hàng hóa	Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng	Chủng loại (Model)	Hãng sx/ Nước sx	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Thành tiền	Giá công khai
1											

Đơn giá trên đã bao gồm VAT và các chi phí vận chuyển  
Thông tin khác: (giao hàng, thanh toán, hiệu lực,...)

..., Ngày .... Tháng .... Năm 2022

**[TÊN CÔNG TY]**  
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)